



Robinet de Chasse Électronique TECK^{MD} II à Découvert (avec H2Optics^{MD})

Numéro de modèle consigné:

81T2 1 A - -

Type de Soupape

0 = W/C (toilettes)
2 = W/C - tube de sortie de 22 po
3 = Urinoir

Option d'alimentation

BT = Pile
HW = Câblé

Options Additionnelles

(laisser vide s'il ne s'applique pas)
30 = avec Sloan ZurnTail
20 = Sans ensemble d'arrêts
1 = Tube V/B avec té complet
(seulement pour les toilettes)

Autres Volumes de Chasse

(laisser vide s'il ne s'applique pas)
6 = chasse fixe de 6 litres (1,6 gal) (seulement pour les toilettes)
13 = chasse de 13 litres (3,4 gal) (seulement pour ensembles de conversion pour les toilettes)
48 = chasse fixe de 4,8 litres (1,27 gal) (seulement pour les toilettes)
19 = chasse fixe de 1,9 litres (0,5 gal) (seulement pour l'urinoir)
05 = chasse fixe de 0,50 litre (0,13 gal) (seulement pour l'urinoir)

212386

212386

212386






212386

212386

212386

212386

212386



VEUILLEZ LAISSER cette feuille d'instruction de fabrication avec le propriétaire, le plombier d'entretien, etc., puisque les suggestions et procédures d'entretien des articles y sont incluses.

Item #	Part #	Description
1	061063A	Lentille remplaçable pour E-FV de 3e Génération
2	061138A *	Capuchon de vis pour E-FV de 3e Génération
3	061139A	Couvercle en métal
4	060334A	Support de pile
5a	061363A	Panneau pour toilette et Bouton électronique de surpassement
5b	061364A	Panneau pour urinoir et Bouton électronique de surpassement
6a	061024A	Vis de réglage et joint torique
6b	061341A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir non-réglable 0,5L (0,125 gal) (voir Tableau 1)
	061342A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir non-réglable 1,9L (0,5 gal) (voir Tableau 1)
	061344A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette non-réglable 4,8L (1,27 gal) (voir Tableau 1)
	061345A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette non-réglable 6,0L (1,6 gal) (voir Tableau 1)
	061352A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette réglable 13,0L (3,4 gal) (voir Tableau 1)
	061346A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir réglable 1,9L (0,5 gal) (voir Tableau 1)
	061169A	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette réglable 6,0L (1,6 gal) (voir Tableau 1)
7a	061141A *	Joint de couvercle (3/pqt)
7b	060078A *	Vis pour capuchon (4/pqt)
8a	060507A *	Paquet de vis de serrage (3/pqt) (voir Tableau 1)
8b	062025A *	Rondelle (3/pqt) (requis pour 6,0L et 4,8L soupapes seulement) (voir Tableau 1)
8c	060508A *	Paquet de vis de serrage (3/pqt) (0,5L soupapes seulement) (voir Tableau 1)
9a	061323A **	Assemblage du guide de diaphragme pour toilettes (voir Tableau 1)
9b	061324A **	Assemblage du guide de diaphragme pour les urinoirs (voir Tableau 1)
9c	060079A-MMO	Diaphragme seulement (12/pqt)
10	062007A **	Siège en laiton avec joint torique
11	060342A	Bouchon et joint torique pour l'extrémité de la poignée
12	060506A	Queue ajustable standard chromée
13	060735A	Écrou de raccord union
14	060692A	Anneau de retenue
15	060082A *	Paquet de joints d'étanchéité de queue ajustable (20/pqt)
16	060504A	Tube de recouvrement et rosace murale en acier inoxydable
17	061142A	Electronic Water Closet Repair Kit for 3rd Generation E-FV
	061143A	Electronic Urinal Repair Kit for 3rd Generation E-FV
18	060697A	Adaptateur d'alimentation en cuivre de 1 po
	060694A	Adaptateur d'alimentation en cuivre de ¾ po
	060764A	Adaptateur d'entrée ¾ po FIP
19	060843A	Unité complète de conversion pour tige à clapet, écrou borgne et poussoir
	060844A	Trousse de rondelle de siège, ressort, poussoir et joint d'étanchéité
	060859A	Arrêt angulaire avec écrou de raccord union et queue complète
20	060081A *	Paquet de boutons de bouchon (12/pqt)
21	060785A	Manchon de casse-vidé complet
22	060094A	Anneau de raccord
23	060782A	Casse-vidé 38 mm x 254 mm (1-1/2 po x 10 po), anneau de raccord et tube
	060783A	Casse-vidé 38 mm x 578 mm (1-1/2 po x 22-3/4 po), anneau de raccord et tube
	060781A	Casse vide 1½" x 10", avec embouchure pour dispositif d'amorçage
24	060004A	Rosace à raccord 1½ po
25	060778A	Écrou de raccordement brut 38 mm (1-1/2 po) et rondelle
26	060083A *	Rondelles de joint coulissant en caoutchouc 38 mm (1-1/2 po) (12/pqt)
27	061069A	Convertisseur câblé et assemblage de connexion rigide pour E-FV 3e Génération
28	060344A *	Trousse de crépines (12/pqt)
29	060784A	Brise-vidé ¾ po x 11½ po, anneau et tube complet
30	060463A	Écrou de raccordement chromé 19 mm (3/4 po), rondelle 19 mm (3/4 po) et rosace 19 mm (3/4 po)
31	060049A *	Rondelles de joint coulissant en caoutchouc et fibre 19 mm (3/4 po) (12/pqt)
	060704A ***	Transformateur (de 110 à 24 VCA) pour 5 modules détecteurs
	060771A ***	Transformateur (de 110 à 24 VCA) pour 10 modules détecteurs








REMARQUE: Consultez le manuel d'entretien et de réparations des robinets de chasse TECK pour des pièces additionnelles et de plus amples renseignements.

* Les quantités dans les paquets peuvent varier. Vérifiez la section des pièces du plus récent catalogue de prix des produits commerciaux de Delta pour les quantités exactes.

** Pour les robinets fabriqués avant janvier 2013, vous devez remplacer l'ensemble de la membrane 061323A ou 061324A ainsi que le siège en laiton et le joint torique 062007A. Référez-vous au Tableau 1 de la page 1 pour déterminer la tige champignon et l'ensemble de la membrane appropriés pour le volume de chasse recherché.

*** Chaque module de capteur a besoin de son propre convertisseur câblé de 24 V c.a. à 6 V c.c.

Tableau 1 – Table de Configuration du Capuchon/Tige/Diaphragme

	Volume de Chasse	Ensemble Capuchon, Solénoïde et Vis de Réglage (inclus capuchon, solénoïde et vis de réglage)	Tige Clapet	Ensemble Guid/Diaphragme
*Urinoir Non Réglable	**0.5L (0.125 gal)	061341A 	060508A 	061324A 
	**1.9L (0.5 gal)	061342A 	060507A 	
Urinoir Ajustable	1.9L (0.5 gal)	061346A 		
*Toilette Non Réglable	**4.8L (1.27 gal)	061344A 	060507A & 062025A 	061323A 
	6.0L (1.6 gal)	061345A 		
Toilette Ajustable	***13L (3.4 gal)	061352A 	060507A 	
	6.0L (1.6 gal)	061169A 	060507A & 062025A 	

Remarque: Utiliser toutes les composantes identifiées au tableau 1 pour obtenir un volume de chasse approprié.

* La vis de réglage des modèles non-réglable est immobilisée par une résine époxy.

** Conforme à la norme WaterSense lorsque combiné à un appareil sanitaire approuvé WaterSense pour le même volume de chasse.

*** 13L disponible seulement en trousse de réparation (modèles -20 et -30)

Product n°	A	B	C
	Max.	±11mm (7/16 po)	Min.
Toutes les variations 81T201BT/ 81T201HW*	292mm (11½ po)	121mm (4¾ po)	54mm (2,13 po)
Toutes les variations 81T231BT/81T231HW*	330mm (13 po)	121mm (4¾ po)	54mm (2,13 po)
* Avis: modèles -30, B = 114 mm - 131 mm (4,5 po à 5,18 po)			




Fig. 1